

**Garant****WCHX 10T308, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Classe articolo	21K

**Descrizione****Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 20.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 20 mm

Tipo: HB7130

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 65 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Modello	UNI
Impiego principale	UNI
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	65 - 200 m/min
Tipo	HB7130
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WCHX 10T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	20 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura