

duMONT**Set di brocche a spinta in HSS, in cassetta di legno Accoppiamento JS9,
Modello: 20-25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290400 20-25
GTIN	662600445010
Classe articolo	29J

Descrizione**Esecuzione:**

Set di brocche a spinta in **HSS** n. art. 290405 inclusi i necessari spessori n. art. 290410 e le bussole di guida n. art. 290415. Consegna in astuccio in legno stabile e di alta qualità per consentire una conservazione ordinata e sicura.

Contenuto:

cad. 1 broccia 290405: 20F1; 22F1; 25F1

cad. 1 bussola guida 290415: Modello F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Nota:

- **Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta con il 15% di maggiorazione.**
- **Set di brocche a spinta per un passaggio su richiesta.**
- **Per PRESSE DI BROCCIATURA Volume 2 (Utensili manuali e di misura).**

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		

Accessori

Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 25F1	290405 25F1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 75F1 mm	290415 75F1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 20F1	290405 20F1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 90F1 mm	290415 90F1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 70F1 mm	290415 70F1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 22F1	290405 22F1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 80F1 mm	290415 80F1