

LOCTITE**Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 542**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083321 542
GTIN	5010266542348
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Mastice per filettatura fine per idraulica e pneumatica.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M26

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 542
Momento di scollamento minimo	15 Nm
Completamente indurito dopo	3 h
Base chimica	Estere dimetacrilato
Resistenza manuale secondo	30 min
Viscosità dinamica	400 - 800 mPas
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Colore	marrone
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Raccordi con filettatura fine
adatto per campo d'impiego	Collegamenti a vite
Capacità	50 ml
Forma	liquido
Durata dalla data di produzione	24 mese
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,08 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice