

**Garant****Barra alesatrice in HSS, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 45/  
S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	4 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Spostamento centrale $L_3$	2,5 mm
Codice ISO portautensile	AH04X SCLDR/LS4
Inserto adatto	CDCT S4010.
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	4,57 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
Altezza di serraggio $L_2$	3,58 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	97 grado
$\varnothing$ Codolo $D_s$	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200