

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 46/
S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	3 mm
Set di viti per inserti	269028 10
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	5,78 mm
Codice ISO portautensile	AH05X SCLDR/LS4
Misura inserto	4 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Lunghezza complessiva L	65 mm
Altezza di serraggio L_2	4,6 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto	Barra alesatrice
------------------	------------------

Accessori

Set di viti per inserti Modello 10	269028 10
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200