

**SICOMET**  
**omniFIT****Serrafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 200M**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083307 200M
GTIN	4058093008980
Classe articolo	08G

## Descrizione

### Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

### Sigillante per viti liquido.

#### Uso:

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Serrafiletti ad alta resistenza e anaerobico, viscosità media, per metalli.

#### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

## Descrizione tecnica

Per misura del filetto M fino a	M20
---------------------------------	-----

Denominazione originale prodotto	200M
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Momento di scollamento minimo	28 Nm
Base chimica	Dimetacrilato
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-60 - 150 °C
Temperatura di immagazzinamento	8 - 28 °C
adatto per materiale	Metallo
Dimensione massima fessura	0,1 mm
Capacità	50 ml
Durata dalla data di produzione	24 mese
Colore	verde
Completamente indurito dopo	2 h
Viscosità dinamica	700 - 1000 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafiletti

## Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50