

**LOCTITE****Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 290**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083301 290
GTIN	4058093009031
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

### Sigillante per viti liquido.

#### Uso:

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Per viti piccole fino a M6 e per il fissaggio successivo di viti.

#### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

## Descrizione tecnica

Per misura del filetto M fino a	M6
---------------------------------	----

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 290
Momento di scollamento minimo	10 Nm
Base chimica	Estere dimetacrilato
Forma	liquido
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Porosità nei cordoni di saldatura
adatto per campo d'impiego	Giunti a vite premontati
adatto per campo d'impiego	Porosità nei componenti in metallo sinterizzato e in ghisa
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Durata dalla data di produzione	29 mese
Capacità	50 ml
Caratteristica	possibilità di distacco con attrezzi normali
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	elevata azione capillare
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	resistente agli oli
Colore	verde
Punto di infiammabilità	93,3 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Completamente indurito dopo	3 h
Resistenza manuale secondo	20 min
Viscosità dinamica	20 - 55 mPas
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Classe di resistenza	Resistenza media

Spessore	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafiletti

---

## Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml	083344 50
--	-----------