

Garant**Mandrino portautensili a calettare, SK 50 A = 200, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302355 8
GTIN	4045197288790
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	SK 50 A = 200
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 50	354225 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 45° tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Codolo 90° tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Codolo 60° tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45° tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50