

duMONT**Set di brocche a spinta in HSS, in cassetta di legno Accoppiamento JS9,
Modello: 2-3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290400 2-3
GTIN	662600444976
Classe articolo	29J

Descrizione**Esecuzione:**

Set di brocche a spinta in **HSS** n. art. 290405 inclusi i necessari spessori n. art. 290410 e le bussole di guida n. art. 290415. Consegna in astuccio in legno stabile e di alta qualità per consentire una conservazione ordinata e sicura.

Contenuto:

cad. 1 broccia 290405: 2A; 3A

cad. 1 bussola guida 290415: Modello A:

6; 8; 10

Nota:

- **Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta con il 15% di maggiorazione.**
- **Set di brocche a spinta per un passaggio su richiesta.**
- **Per PRESSE DI BROCCIATURA Volume 2 (Utensili manuali e di misura).**

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		

Accessori

Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 10A mm	290415 10A
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 2A	290405 2A
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 8A mm	290415 8A
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 3A	290405 3A
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 6A mm	290415 6A