

Garant

Mandrino portautensili a calettare 3°, SK 40 A = 80, Ø di serraggio D1: 6mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302352 6
GTIN	4045197480002
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Struttura ultra sottile (profilo 3°).**

Uso:

- **In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.**
- **Laddove è richiesto un minore ingombro del corpo mandrino.**
- **Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806. Chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410, Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 304450.

Nota:

Non è possibile regolare la lunghezza!

Descrizione tecnica

Ø D ₂	12 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	23 mm
Adattatore	SK 40 A = 80

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40