

**duMONT****Set di brocche a spinta in HSS, in cassetta di legno Accoppiamento JS9,  
Modello: 16-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290400 16-18
GTIN	662600445003
Classe articolo	29J

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di brocche a spinta in **HSS** n. art. 290405 inclusi i necessari spessori n. art. 290410 e le bussole di guida n. art. 290415. Consegna in astuccio in legno stabile e di alta qualità per consentire una conservazione ordinata e sicura.

**Contenuto:**

cad. 1 broccia 290405: 16E1; 18E1

cad. 1 bussola guida 290415: Modello E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

**Nota:**

- **Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta con il 15% di maggiorazione.**
- **Set di brocche a spinta per un passaggio su richiesta.**
- **Per PRESSE DI BROCCIATURA Volume 2 (Utensili manuali e di misura).**

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		

## Accessori

Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 55E1 mm	290415 55E1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 16E1	290405 16E1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 18E1	290405 18E1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 60E1 mm	290415 60E1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 65E1 mm	290415 65E1