

Garant
Mandrino MicroClamp cilindrico, L = 80, Codolo cilindrico, Modello: 0,2-3


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Classe articolo	31H

Descrizione

Esecuzione:

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Concentricità radiale $\leq 0,005$ mm.
- Coppia trasmissibile 7 Nm.
- Numero di giri consentito 60000 1/min.
- Azionamento sul fianco del mandrino.
- Coppia di serraggio consentita 2Nm.
- Campo di serraggio 0,2 – 3,4 mm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T Dim. 2.

Descrizione tecnica

Ø Campo di serraggio D_1	0,2 - 3,4 mm
Ø Codolo d	16 mm
Ø D_2	12 mm
Ø Esterno D	19 mm
Tolleranza codolo	h6
Adattatore	Codolo cilindrico
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Micro-mandrino

