



Prolunga ad espansione idraulica, L = 150 mm, Ø Codolo d / Ø di serraggio D1: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

Con regolazione della lunghezza assiale dell'utensile. Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.

Uso:

Idoneo per mandrini a pinza e idraulici.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135– 302187.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Codolo d	20 mm
L ₁	46 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Filettatura M	M10x 1
Ø Attacco D ₁	12 mm
Ø Esterno D	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 150 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrino idraulico

Accessori

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 6 mm	302140 6
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 3 mm	302140 3
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 4 mm	302140 4
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 3 mm	302135 3
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302135 6
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm	302135 8
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 4 mm	302135 4
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 8 mm	302140 8
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 5 mm	302140 5
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 5 mm	302135 5