



Prolunga ad espansione idraulica, L = 150 mm, Ø Codolo d / Ø di serraggio D1: 20/20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

Con regolazione della lunghezza assiale dell'utensile. Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.

Uso:

Idoneo per mandrini a pinza e idraulici.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135– 302187.

Descrizione tecnica

Corsa di regolazione V	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Codolo d	20 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Filettatura M	M16X1
Ø Esterno D	31,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 150 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrino idraulico

Accessori

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 8 mm	302160 8
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 10 mm	302160 10
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 6 mm	302160 6
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 14 mm	302160 14
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 4 mm	302155 4
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 12 mm	302155 12
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302155 6
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 16 mm	302160 16
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 3 mm	302155 3
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 16 mm	302155 16
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 5 mm	302155 5
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 14 mm	302155 14
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 5 mm	302160 5
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 4 mm	302160 4
Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 3 mm	302160 3
	302160 12

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna Ø di serraggio D1 12 mm

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 10 mm

302155 10

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm

302155 8