



Prolunga ad espansione idraulica, L = 150 mm, Ø Codolo d / Ø di serraggio D1: 32/20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

Con regolazione della lunghezza assiale dell'utensile. Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.

Uso:

Idoneo per mandrini a pinza e idraulici.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135– 302187.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16X1
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Codolo d	32 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
L ₁	51 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	31,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 150 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrino idraulico

Accessori

Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 16 mm	302175 16
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 18 mm	302175 18
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 25 mm	302175 25
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 16 mm	302180 16
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 10 mm	302180 10
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 14 mm	302175 14
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 18 mm	302180 18
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 8 mm	302180 8
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 12 mm	302175 12
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 6 mm	302180 6
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 20 mm	302180 20
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302175 6
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 12 mm	302180 12
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 10 mm	302175 10
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 20 mm	302175 20
	302180 14

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna Ø di serraggio D1 14 mm

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna Ø di serraggio D1 25 mm

302180 25

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm

302175 8