

LOCTITE.**Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 586**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083321 586
GTIN	4058093009055
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

A indurimento lento, per **serraggi in rame e ottone**.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M50
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 586

Momento di scollamento minimo	15 Nm
Completamente indurito dopo	6 h
Per misura del filetto in pollici	2 pollici
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Colore	rosso
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Viscosità dinamica	4000 - 6000 mPas
Resistenza manuale secondo	120 min
adatto per materiale	Rame
adatto per materiale	ottone
adatto per materiale	Metallo
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	50 ml
Base chimica	Estere dimetacrilato
Durata dalla data di produzione	24 mese
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,08 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice