

**Garant**
**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 85/  
S4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	4 mm
Spostamento centrale $L_3$	4,5 mm
Codice ISO portautensile	E08K SCLDR/LS4
Set di viti per inserti	269028 10
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	9,05 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,49 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200