

Garant
**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
85/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	8,15 mm
Codice ISO portautensile	E10K SGLCR/L06
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	13,54 mm
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 11
Inserto adatto	GCCT 06020.
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Set di viti per inserti Modello 11

269028 11

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200