

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
50/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 12
Spostamento centrale L_3	3,71 mm
Inserto adatto	TDAT 07010.
Misura inserto	7 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	7,06 mm
Codice ISO portautensile	AH06X STLDR/L07
Lunghezza complessiva L	75 mm
Altezza di serraggio L_2	5,54 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 12

269028 12

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500