

Garant
**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
100/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E12M SGLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 11
Spostamento centrale L ₃	9,15 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,52 mm
Inserto adatto	GCCT 06020.
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,33 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Set di viti per inserti Modello 11

269028 11

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200