

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:  
66/07mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Classe articolo	21V

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	TDAT 07010.
Spostamento centrale $L_3$	4,8 mm
Codice ISO portautensile	AH08H STLDL/L07
Set di viti per inserti	269028 12
Misura inserto	7 mm
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	9,14 mm
Lunghezza complessiva $L$	100 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,49 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
$\varnothing$ Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 12

269028 12

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500