

LOCTITE**Mastice serrafiletti stick, 19 g, ID produttore: 561**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083311 561
GTIN	5010266383019
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Stick con mastice pastoso, minor consumo di colla, nessun gocciolamento.

Uso:

Miglior potere adesivo delle ventose.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	2 Nm
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 561
Per misura del filetto in pollici	3 pollici

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M80
Completamente indurito dopo	24 h
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Riparazione
Resistenza manuale secondo	60 min
Colore	bianco
Forma	semi-resistente
Temperatura di immagazzinamento	8 - 28 °C
Base chimica	Estere di metacrilato
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	19 ml
Durata dalla data di produzione	48 mese
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Spessore	1,14 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	19 g
Tipo di prodotto	Mastice