

Garant
**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
85/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L_3	4,8 mm
Codice ISO portautensile	E08K STLDR/L07
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	9,14 mm
Set di viti per inserti	269028 12
Inserto adatto	TDAT 07010.
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	7,49 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 12

269028 12

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500