



**Smerigliatrice angolare elettrica CG, filettatura del mandrino di rettifica M14, per Ø disco di 125 mm, con blocco contro il riavvio, con impugnatura antivibrazioni**



### Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 077111 7222936 |
| GTIN            | 4014586901503  |
| Classe articolo | 03F            |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.**

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

#### Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

### Descrizione tecnica

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Denominazione originale prodotto | CG10-125 |
|----------------------------------|----------|

## Scheda tecnica

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Blocco contro il riavvio      | sì                      |
| Particolarità                 | Esecuzione corta        |
| Potenza assorbita             | 1000 W                  |
| Vibrazione massima a norma EN | 8,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Profondità massima di taglio  | 35 mm                   |
| Tensione di rete              | 230 V                   |
| Peso                          | 2,1 kg                  |
| Ø Massimo disco               | 125 mm                  |
| Frequenza di rete             | 50 Hz                   |
| Numero massimo giri           | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Tipo di prodotto              | Smerigliatrici angolari |