

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 65/ S5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	9,15 mm
Codice ISO portautensile	AH0712H SGLPR/LS5
Spostamento centrale L_3	5,6 mm
Inserto adatto	GPCT S5010.
Set di viti per inserti	269028 6
Lunghezza della testina L_1	25 mm
Misura inserto	5 mm
Larghezza del collo L_4	7 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	11,15 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Set di viti per inserti Modello 6	269028 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500