



Pinza serrapezzo ER, ER 25, Ø Attacco nominale d: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308963 9
GTIN	4069515024334
Classe articolo	32Z

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio Ø 10 – 9 mm, tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).

Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.

Descrizione tecnica

Adattatore	ER 25
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	430 E
Ø Esterno D	26 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

Scheda tecnica