

Garant
**Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura Inserto: 75/
S4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CDCT S4010.
Misura inserto	4 mm
Spostamento centrale L_3	3,5 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Codice ISO portautensile	E06J SCLDR/LS4
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	6,91 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L_2	5,54 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200