

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 66/
S5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268726 66/S5 |
| GTIN | 4045197545824 |
| Classe articolo | 21V |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Spostamento centrale L ₃ | 6,4 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 6 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 32 mm |
| Larghezza del collo L ₄ | 8 mm |
| Inserto adatto | GPCT S5010. |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 10,72 mm |
| Misura inserto | 5 mm |
| Codice ISO portautensile | AH0812H SGLPR/LS5 |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 11,15 mm |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Ø Codolo D ₅ | 12 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 5×D |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Set di viti per inserti Modello 6 | 269028 6 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |