

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
66/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TDAT 07010.
Spostamento centrale L_3	4,8 mm
Misura inserto	7 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	9,14 mm
Codice ISO portautensile	AH08H STLDR/L07
Set di viti per inserti	269028 12
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	7,49 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 12

269028 12

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500