

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265008 10/06
GTIN	4069515024433
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A10X SCLCR/L06
Set di viti per inserti	269028 38
Misura inserto	6 mm
Sporgenza totale L_1	110 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Spostamento centrale L_3	6,1 mm
Norma	Norma interna
Serie	Master Mute
Inserto adatto	CC.. 0602..
Lunghezza complessiva L	161 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Filettatura di raccordo	M9×0,5

Scheda tecnica

Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-10/06>