

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265008 06/04
GTIN	4069515024419
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Serie	Master Mute
Misura inserto	4 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Set di viti per inserti	269028 53
Ø Codolo D_s	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0401..
Spostamento centrale L_3	3,5 mm
Norma	Norma interna
Sporgenza totale L_1	66 mm
Codice ISO portautensile	A06X SCLCR/L04
Lunghezza complessiva L	96 mm
Tipo di impiego	a destra

Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-06/04>