

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265008 16/06
GTIN	4069515024457
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 38
Misura inserto	6 mm
Norma	Norma interna
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A16X SCLCR/L06
Sporgenza totale L_1	96 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Lunghezza complessiva L	158 mm
L_{min}	96 mm

Scheda tecnica

Tipo di impiego	a destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-16/06>