

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265008 25/09
GTIN	4069515024471
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	17 mm
Norma	Norma interna
Set di viti per inserti	269028 50
$\varnothing$ Codolo D_s	25 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sporgenza totale L_1	150 mm
Codice ISO portautensile	A25X SCLCR/L09
Lunghezza complessiva L	247 mm
$\varnothing$ Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Misura inserto	9 mm
Serie	Master Mute
L_{min}	155 mm

Scheda tecnica

Tipo di impiego	a destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-25/09>