

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265009 10/06
GTIN	4069515024525
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 38
Norma	Norma interna
Inserto adatto	CC.. 0602..
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A10X SCLCR/L06
Spostamento centrale L_3	6,1 mm
Serie	Master Mute
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	161 mm
Sporgenza totale L_1	110 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Filettatura di raccordo	M9×0,5

Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-10/06>