



Barra alesatrici Master Mute A... SDUCR 93°, per inserti DC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265014 10/07
GTIN	4069515024600
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	161 mm
Norma	Norma interna
Set di viti per inserti	269028 38
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A10X SDUCR/L07
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	15 mm
Sporgenza totale L_1	110 mm
Filettatura di raccordo	M9×0,5

Scheda tecnica

Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice