

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265009 20/09
GTIN	4069515024556
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	189 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Set di viti per inserti	269028 50
Spostamento centrale L_3	13 mm
$\varnothing$ Codolo D_s	20 mm
Sporgenza totale L_1	120 mm
Codice ISO portautensile	A20X SCLCR/L09
Norma	Norma interna
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Serie	Master Mute
$\varnothing$ Preforatura minimo D_{min}	25 mm
L_{min}	120 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/4
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-20/09>