

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265009 12/06
GTIN	4069515024532
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Spostamento centrale L_3	8,5 mm
Serie	Master Mute
Sporgenza totale L_1	132 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Codolo D_s	12 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Codice ISO portautensile	A12Q SCLCR/L06
Norma	Norma interna
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Filettatura di raccordo	G 1/8

Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-12/06>