

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265009 16/06
GTIN	4069515024549
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 38
Codice ISO portautensile	A16X SCLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Serie	Master Mute
Angolo di regolazione κ	95 grado
Sporgenza totale L_1	96 mm
Lunghezza complessiva L	158 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
L_{min}	96 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/4
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-16/06>