

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	96 mm
Sporgenza totale L_1	66 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A06X SCLCR/L04
Ø Codolo D_s	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0401..
Spostamento centrale L_3	3,5 mm
Serie	Master Mute
Misura inserto	4 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Norma	Norma interna
Set di viti per inserti	269028 53
Tipo di impiego	sinistra

Scheda tecnica

Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-06/04>