

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SDUCR 93°, per inserti DC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza complessiva L	128 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Spostamento centrale L_3	8 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Sporgenza totale L_1	88 mm
Codice ISO portautensile	A08X SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Serie	Master Mute
Angolo di regolazione κ	93 grado
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	a destra

Scheda tecnica

Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice