

**Garant****Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265008 40/09  |
| GTIN            | 4069515024495 |
| Classe articolo | 29E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a  $L_{min}$ . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

**Descrizione tecnica**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Misura inserto                 | 9 mm           |
| Vite per sottopiacchetta       | 269013 8       |
| Codice ISO portautensile       | A40X SCLCR/L09 |
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 95 grado       |
| Lunghezza complessiva L        | 359 mm         |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 50 mm          |
| Sporgenza totale $L_1$         | 240 mm         |
| Spostamento centrale $L_3$     | 27 mm          |
| Serie                          | Master Mute    |
| Norma                          | Norma interna  |
| Inserto adatto                 | CC.. 09T3..    |
| Ø Codolo $D_s$                 | 40 mm          |
| Set di viti per inserti        | 269028 50      |

## Scheda tecnica

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sottopiacchetta          | 269005 17                        |
| L <sub>min</sub>         | 240 mm                           |
| Tipo di impiego          | a destra                         |
| Forma del codolo         | Acciaio                          |
| Oscillazione             | evaporato                        |
| Passaggio interno per LR | sì                               |
| Applicazione             | Tornitura cilindrica interna     |
| Applicazione             | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto         | Barra alesatrice                 |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-40/09>