

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Lunghezza complessiva L	161 mm
Misura inserto	9 mm
Sporgenza totale L_1	110 mm
Spostamento centrale L_3	6,8 mm
Inserto adatto	TC.. 0902..
Codice ISO portautensile	A10X STFCR/L09
Serie	Master Mute
Set di viti per inserti	269028 39
Angolo di regolazione κ	90 grado
Tipo di impiego	a destra

Scheda tecnica

Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-10/09>