

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SDUCL 93°, per inserti DC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265015 08/07
GTIN	4069515024723
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A08X SDUCR/L07
Spostamento centrale L_3	8 mm
Misura inserto	7 mm
Sporgenza totale L_1	88 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Lunghezza complessiva L	128 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Serie	Master Mute
Tipo di impiego	sinistra

Scheda tecnica

Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice