

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SDUCL 93°, per inserti DC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265015 32/11
GTIN	4069515024785
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	192 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	288 mm
Codice ISO portautensile	A32X SDUCR/L11
Vite per sottoplacchetta	269013 8
Spostamento centrale L_3	22 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Sottoplacchetta	269005 18
Norma	Norma interna
Set di viti per inserti	269028 50
Ø Codolo D_s	32 mm
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm

Scheda tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
L _{min}	192 mm
Filettatura di raccordo	G1/2
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265015-32/11>