

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265024 20/11
GTIN	4069515024846
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Inserto adatto	TC.. 1102..
Codice ISO portautensile	A20X STFCR/L11
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Set di viti per inserti	269028 47
Serie	Master Mute
Spostamento centrale L_3	13 mm
Sporgenza totale L_1	120 mm
Lunghezza complessiva L	189 mm
Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
L_{min}	120 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/4
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-20/11>