

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265024 16/11
GTIN	4069515024839
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	158 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Codice ISO portautensile	A16X STFCR/L11
Serie	Master Mute
Spostamento centrale L_3	11 mm
Norma	Norma interna
Sporgenza totale L_1	96 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Set di viti per inserti	269028 38
L_{min}	96 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/4
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-16/11>