

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265024 12/11
GTIN	4069515024822
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 38
Lunghezza complessiva L	120 mm
Serie	Master Mute
Norma	Norma interna
Spostamento centrale L_3	9 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Codice ISO portautensile	A12X STFCR/L11
Ø Codolo D_s	12 mm
Sporgenza totale L_1	72 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
L_{min}	72 mm

Scheda tecnica

Tipo di impiego	a destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-12/11>