

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCL 90°, per inserti TC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265025 16/11
GTIN	4069515024914
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	96 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Lunghezza complessiva L	158 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Codice ISO portautensile	A16X STFCL/L11
Set di viti per inserti	269028 38
Norma	Norma interna
Serie	Master Mute
Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L_3	11 mm
Misura inserto	11 mm
L_{min}	96 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/4
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265025-16/11>