

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCL 90°, per inserti TC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265025 25/11
GTIN	4069515024938
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Lunghezza complessiva L	247 mm
Norma	Norma interna
Codice ISO portautensile	A25X STFCL/L11
Spostamento centrale L_3	17 mm
Sporgenza totale L_1	150 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	25 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 47
L_{min}	155 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/4
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265025-25/11>