

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCL 90°, per inserti TC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265025 12/09
GTIN	4069515024891
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Serie	Master Mute
Lunghezza complessiva L	180 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Set di viti per inserti	269028 39
Inserto adatto	TC.. 0902..
Codice ISO portautensile	A12Q STFCL/L09
Sporgenza totale L_1	132 mm
Norma	Norma interna
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Misura inserto	9 mm
Filettatura di raccordo	G 1/8

Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265025-12/09>